

**SNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HB7020-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2450 120404
GTIN	4067263093084
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\max}$	4.25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Inhoud	251222 HB7020-2
Aantal wisselingen/snikanten	8
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2450 120404
