

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2808 09T304
GTIN	4067263095194
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260150 HB7020-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2808 09T304