

Garant

VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 110304



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3567 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261366 HB7120-1
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerantie	M

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3567 110304