

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 060202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2810 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 mm/min
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Inhoud	260140 HB7010-2
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal	50

Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2810 060202