

Garant**RDHX 0702 MOTN, HB7505, Type: HART**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212215 HART
GTIN	4045197302441
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 1,5$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,13 mm

ISO-code wisselplaat: RDHX 0702 MOTN

Type: HART

Technische beschrijving

Type	HART
ISO-code wisselplaat	RDHX 0702 MOTN
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7505
Voeding f_z per tand	0,13 mm

Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	250 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	125 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	155 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	140 m/min	H
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt	110 m/min	H
GG(G)	geschikt	240 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		