




## Hoekfrees 90° 5720VZ16, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	220803 50/4
GTIN	2050002058279
Artikelklasse	28R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met  $G = 6,3$  bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfreesen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot  $r_e=6,0\text{mm}$  zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	45 mm
geschikte wisselplaat	ZD.. 16M5
Opnameboring-Ø	22 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	16 mm
Snijkant-Ø $D_c$	50 mm
Wisselplaatschroef	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Aantal snijkanten Z	4
Rampinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	40,5 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	84 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	4 mm
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	3,53 graden
$\varnothing D_3$	34 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229900
-------------	--------