

**TNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2457 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Inhoud	251432 HB7010-2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 mm/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2457 160404
