


VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT020, Soort: 110304

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3953 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	261386 HBT020
Coating	TiCN
Hoekradius	0,4 mm
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 mm/min

Gegevensblad

Soort	HBT020
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	PF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3953 110304