

**Garant****CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG2811 09T308 |
| GTIN          | 4067263095224 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Hoekradius                          | 0,8 mm                |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm            |
| ISO-code wisselplaat                | CCMT 09T308           |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |
| Snijdiepte $a_{p\max}$              | 3.25 mm               |
| Inhoud                              | 260152 HB7020-2       |
| Voeding f                           | 0,08 - 0,3 mm/omw,    |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 110 - 350 mm/min      |
| Aantal wisselingen/snikanten        | 2                     |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| Hoofdtoepassing                     | P                     |
| Snijdiepte $a_{p\min}$              | 0,55 mm               |
| Aantal                              | 50                    |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Soort            | HB7020-2                     |
| Snededecondities | licht onderbroken            |
| Spaanbreker      | SM                           |
| Producttype      | Wisselplaat voor het draaien |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG2811 09T308