

Garant**Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 25/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer hoge verspaningscapaciteit, omdat per rotatie 2 of 3 snijkanten worden gebruikt.

Toepassing:

Voor omtrekfrezen en kanten.

Opmerking:

Niet gebruiken voor ramping en helicoïdaal frezen!

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	AP.. 1003
Totale lengte L_{totaal}	110 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	28 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L_1	52 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814