

**TNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HB7020-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2464 160404
GTIN	4067263093404
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Inhoud	251542 HB7020-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	6
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 mm/min
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2464 160404
