

Garant
Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 25/3mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215860 25/3 |
| GTIN | 4045197133298 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer hoge verspaningscapaciteit, omdat per rotatie 2 of 3snijkanten worden gebruikt.

Toepassing:

Voor omtrekfrezen en kanten.

Opmerking:

Niet gebruiken voor ramping en helicoïdaal frezen!

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------------|
| Totale lengte L_{totaal} | 110 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| geschikte wisselplaat | AP.. 1003 |
| Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ | 28 mm |
| Effectief aantal snijkanten Z_{eff} | 3 |
| Snijkant-Ø D_c | 25 mm |
| Schacht-Ø D_s h6 | 25 mm |
| Afkoppellengte L_1 | 52 mm |
| Aantal wisselplaten | 9 |
| Schachtuitvoering | Weldonschacht |

| | |
|----------------------|------------|
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Freestoepping | Hoekfrezen |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | MTC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Hoekfrezen |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 8IP | 674252 8IP |
| Wisselplaatschroevenset 10-delig | 219814 |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |