

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7035-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2812 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snij kanten	2
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Inhoud	260160 HB7035-2
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal	50

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2812 120408