



CCGT 09T302, Soort: SP4019

Bestelgegevens

Bestelnummer	260077 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Omschrijving

CCGT 09T302 SP4019 Soort: SP4019
 Spaanbreker: 62
 Snijdiepte a_p : 0,15 - 3 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	UNI
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,15 - 3 mm
Spaanbreker	62
Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Soort	SP4019

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien