

**VNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2469 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 mm/min
Inhoud	251732 HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2469 160404
