

Garant**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215850 50/6
GTIN	4045197221759
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

met boring voor het opschroeven.

Toepassing:

universeel gebruik in alle materialen.

- **hoek- en spiebaanfreesen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfreesen.**

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Snijkant-Ø D_c	50 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..

Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	6
Rampinghoek α_{\max}	0,32 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	44,85 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	97 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219814
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2