


**CCGT 060202, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260072 SP4019 |
| GTIN          |               |
| Artikelklasse | 28D           |

**Omschrijving**

CCGT 060202 SP4019 Soort: SP4019  
Spaanbreker: 62  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

**Technische beschrijving**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Voeding $f$                         | 0,05 - 0,3 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing                     | UNI                |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,15 - 3 mm        |
| Snededcondities                     | continu            |
| Hoekradius                          | 0,2 mm             |
| Spaanbreker                         | 62                 |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 30 - 440 m/min     |
| Soort                               | SP4019             |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | CCGT 060202                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |