

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 11T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2814 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260356 HB7020-2
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Aantal	30
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken

Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2814 11T302