

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 11T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2814 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\max}$	2.75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260359 HB7020-2
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2814 11T304