

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 070202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2815 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Inhoud	260351 HB7035-2
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal	30
Soort	HB7035-2

Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2815 070202