

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 11T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2815 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Inhoud	260356 HB7035-2
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal	30
Soort	HB7035-2
Snedecndities	sterk onderbroken

Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2815 11T302