

**VNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2475 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 mm/min
Inhoud	251802 HB7010-2
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2475 160404
