

**WNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 080404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2482 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	160 - 400 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	251962 HB7020-2
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2482 080404
