

**WNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 060404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2483 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Snijdiepte $a_{p\max}$	2 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	251952 HB7035-2
Aantal	50
Soort	HB7035-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2483 060404
