

Garant**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 070202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2820 070202
GTIN	4067263095392
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\max}$	1,75 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Inhoud	260449 HB7020-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,15 mm
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2820 070202