

**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HB7020-2, Maat: 060408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2488 060408
GTIN	4067263093565
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Inhoud	252064 HB7020-2
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2488 060408
