

Garant**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 070204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2821 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260452 HB7035-2
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7035-2

Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2821 070204