

Garant**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 11T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2822 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Inhoud	260462 HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
Aantal	50

Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2822 11T304