

Garant**CC.T 060202, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260140 HB7020 |
| GTIN | 4045197698827 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hoofdtoepassing | P |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 4 mm |
| Spaanbreker | SM |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Soort | HB7020 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | CCMT 060202 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Aantal wisselingen/snikanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |