

**Garant****DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 11T308****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG2822 11T308 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Snijdiepte $a_{p\ min}$             | 0,55 mm               |
| Hoekradius                          | 0,8 mm                |
| Aantal wisselingen/snijanten        | 2                     |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm            |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 440 mm/min      |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| ISO-code wisselplaat                | DCMT 11T308           |
| Voeding $f$                         | 0,08 - 0,3 mm/omw,    |
| Hoofdtoepassing                     | P                     |
| Inhoud                              | 260464 HB7010-2       |
| Snijdiepte $a_{p\ max}$             | 2.75 mm               |
| Aantal                              | 50                    |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Soort          | HB7010-2                     |
| Snedecondities | continu                      |
| Spaanbreker    | SM                           |
| Producttype    | Wisselplaat voor het draaien |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG2822 11T308