

**Garant****DN.G 150604, Soort: HB7415**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250760 HB7415
GTIN	4045197667113
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DN.G 150604 HB7415 Soort: HB7415  
Spaanbreker: TIM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	TIM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min
Snedecndities	continu

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien