


**CCGT 09T300, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260075 SP4019
GTIN	2050001938909
Artikelklasse	28D

**Omschrijving**

CCGT 09T300 SP4019 Soort: SP4019

Spaanbreker: 62

Snijdiepte  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

**Technische beschrijving**

Snededecondities	continu
Spaanbreker	62
Voeding $f$	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	UNI
Snijdiepte $a_p$	0,15 - 3 mm
Soort	SP4019
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T300
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien