

Garant**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 070202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2823 070202
GTIN	4067263095408
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Inhoud	260449 HB7020-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50

Soort	HB7020-2
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2823 070202