

Garant**CC.T 09T302, Soort: HB7310**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260148 HB7310 |
| GTIN | 4045197667885 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 350 - 600 m/min |
| Spaanbreker | AM |
| Snijdiepte a_p | 0,1 - 4 mm |
| Voeding f | 0,05 - 0,5 mm/omw, |
| Snedeccondities | continu |
| Hoofdtoepassing | N |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Soort | HB7310 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Fijn/ruw-indeling | #Ruwe afwerking |
| Fijn/ruw-indeling | #Ruwe afwerking |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | CCGT 09T302 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Tolerantie | G |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |