

Garant**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 11T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2823 11T304
GTIN	4067263095460
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Inhoud	260462 HB7020-2
Snijdiepte $a_{p\max}$	2.75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Aantal	50

Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2823 11T304