

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 060204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3512 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Aantal	50
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Inhoud	260142 HB7140-2
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Tolerantie	M

Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Soort	HB7140-2
Snedecomditities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3512 060204