

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3512 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Aantal	50
Inhoud	260150 HB7140-2
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Soort	HB7140-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3512 09T304