

**CCMT 09T308, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260098 SW05
GTIN	4960664629497
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 09T308 SW05 Soort: SW05

Spaanbreker: MQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm

Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 100 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	MQ
Hoofdtoepassing	Ti
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 100 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien