

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3512 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm

Gegevensblad

Inhoud	260158 HB7140-2
Aantal	50
Soort	HB7140-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschiedenis producten

No Shop URL available for: GG3512 120404