

**DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 070202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2665 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Inhoud	260363 HBT130
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Aantal	50
Coating	TiCN
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202

Soort	HBT130
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2665 070202