


Garant**DN.G 110404, Soort: HB7215**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250752 HB7215
GTIN	4045197322418
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DN.G 110404 HB7215 Soort: HB7215
Spaanbreker: GM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 1,5 - 5 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 180 - 300 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	K
Spaanbreker	GM
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 300 m/min

Soort	HB7215
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien