


DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 070204

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2665 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Coating	TiCN
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Inhoud	260376 HBT130
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204

Gegevensblad

Soort	HBT130
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2665 070204