

Garant**CC.T 09T304, Soort: CB7010**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260150 CB7010 |
| GTIN | 4045197667922 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

CC.T 09T304 CB7010 Soort: CB7010
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 240 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Neventoepassing | M |
| Hoofdtoepassing | P |
| Spaanbreker | SM |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snedecondities | continu |
| Snijnsnelheid v_c Neventoepassing | 70 - 180 m/min |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 90 - 240 m/min |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 4 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Soort | CB7010 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | Cermet |
| ISO-code wisselplaat | CCMT 09T304 |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |