

Garant**SCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2827 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhoud	260742 HB7010-2
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2827 09T304