


DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 11T304

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2665 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhoud	260378 HBT130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB130
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2665 11T304