

Garant**CCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7310, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3805 09T304
GTIN	4067263097754
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	30
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T304
Inhoud	260150 HB7310
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie	G
Soort	HB7310

Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3805 09T304