

Garant**CCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 09T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3806 09T302
GTIN	4067263097389
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Inhoud	260148 HU7310
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	N
Coating	ongecoat
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T302
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3806 09T302