

Garant**CCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3806 09T308
GTIN	4067263097525
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhoud	260152 HU7310
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T308

Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3806 09T308