

**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 150604****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2428 150604
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.75 mm
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Inhoud	250760 HB7010-2
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2428 150604
