

**DNMG 150604, Soort: CA4515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250796 CA4515
GTIN	4960664600632
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150604 CA4515 Soort: CA4515
Spaanbreker: STD
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,7 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 360 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 360 m/min
Spaanbreker	STD
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	K
Voeding f	0,05 - 0,7 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snedecondities	licht onderbroken

Soort	CA4515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien